

# PURETECH

PVO250X50-Ø20 HL58

EAN 4031582442380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ●

El soroll del moviment ● ● ● ● ●

Atràcia ● ● ● ● ●

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 250 kg

Tracidad de carga estàtica 500 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 2,06 kg

## RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	58 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	85 Shore A

# PURETECH

PVO250X50-Ø20 HL58

EAN 4031582442380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

