
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Omikron twin
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	схожий EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	2500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	2000 kg
Електропровідність	Hi
Нержавіюча сталь	Hi
Статичний Вантажопідйомність	3750 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	275 mm
Загальна ширина	154 mm
Загальна вага	15,77 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Колір	Прозоре Покриття
Lubrication nipple	1
Діаметр ковпачка	160 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	200 mm
Ширина тарілки	160 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	120 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	160 mm
Діаметр отвору планшета	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9958FTP200P65


EAN 4031582316964

Номер замовлення 00801882

Креслення продукту







© Copyright 2026 TENTE International GmbH