

# ALPHA STAINLESS

8477UFC200P63

EAN 4031582422573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                    |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 400 kg                             |
| Inoxydable                      | ✓                                  |
| Capacité de charge statique     | 800 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 240 mm                             |
| Poids                           | 2,956 kg                           |

## ROUE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Corps de roue         | Polyamide                                     |
|                       | souple  |
| Bandage               | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, inoxydable   |
| Axe                   | axe de roue boulonné                          |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                |
| Diamètre              | 200 mm  |
| Largeur du bandage    | 46 mm   |
| Dureté du bandage (A) | 64 Shore A                                    |

## CHAPE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, forte charge |
| Forme de la chape       | Galbée                         |
| Pivot                   | Double rangée de billes,       |
| Déport                  | 55 mm                          |
| Diamètre d'encombrement | 334 mm                         |

## FIXATION

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm                |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8477UFC200P63

EAN 4031582422573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

