

## AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila twin                       |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 70 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 140 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 69 mm                            |
| Kopējais platums                     | 53 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,27 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājoķļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja     |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes       |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu           |
| Ofsets              | 25 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 53 mm                      |
| Grozāms savienojums | 106 mm                     |
| Kupola diametrs     | 53 mm                      |

## RITENIS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts    |
| Gūtnis                 | Coni di sfere            |
| Ritenis krāsa          | Pelēks šiferis (RAL7015) |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu        |
| Diametrs               | 50 mm                    |
| Protektora platums     | 20 mm                    |
| Korpusa platums        | 20 mm                    |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A              |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm             |

# AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745

Pasūtījuma numurs 00030050  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

