



### ROUE


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Corps de roue            | Fonte  |
| Diamètre                 | 125 mm |
| Largeur du bandage       | 50 mm  |
| Diamètre de l'alésage    | 20 mm  |
| Longueur de moyeu        | 60 mm  |
| Largeur du corps de roue | 50 mm  |
| Type de roulement        | 6204   |
| Convient pour/à          | bt     |

### PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 660 kg   |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 550 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 1100 kg  |
| Plage de température (minimale) | -10 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 2.43 kg  |




# NOVATECH

FTP 125x50-Ø20 HL60

EAN 4031582379407

Numéro de commande 00800994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.