

LUMINA

A525POI040L51- 8

EAN 4031582443998



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko s Brzda kola
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	10 kg
Statický Nosnost	20 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	44 mm
Celková šířka	38 mm
Celková hmotnost	0,028 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	40 mm
Šířka Běhoun	6 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	52 mm
Otočné rušení	104 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	8 mm

LUMINA

A525POI040L51- 8

EAN 4031582443998



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

