

PURETECH

PVR 200x50-Ø25

EAN 4031582321319



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	205 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	410 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,17 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	25 mm
Délka náboje	58 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

PURETECH

PVR 200x50-Ø25

EAN 4031582321319

Objednací číslo 00050597
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

