



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriițe	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	480 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1200 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	1,09 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	82 mm
Benză de rulare	60 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	62 mm
Lățimea corpului	60 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D
Tip rulment	6204ZV

