SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Numéro de commande 10010201



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	36.5 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Supratech
Émission de CO2 (portée 3)	0.99
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

Numéro de commande 10010291

Dessins du produit

