

# ELASTECH

IFP 200X50-Ø25

EAN 4031582319842

Numer zamówienia 00830632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Materiał ciała       | Aluminium   |
|                      | miękki  |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| łożysko              | łożysko kulkowe precyzyjne                            |
| Kolor Koło           | Szary / bez oznaczeń                                  |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu                                     |
| Średnica             | 200 mm  |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm   |
| Średnica otworu Oś   | 25 mm   |
| Długość piasty       | 60 mm   |
| Szerokość korpusu    | 50 mm   |
| Twardość Bieżnia (A) | 68 Shore A  |

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ●

Hałas ruchowy ● ● ● ● ●

Odejsście ● ● ● ● ●

Odporność na korozję ● ● ● ● ●

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Elastech                      |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 450 kg                        |
| Nośność przy 6 km/h            | 360 kg                        |
| Nośność statyczne              | 900 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                         |
| Waga całkowita                 | 1,709 kg                      |

# ELASTECH

IFP 200X50-Ø25

EAN 4031582319842

Numer zamówienia 00830632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

