

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Número de encomenda 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Basetech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	125 kg
Capacidade de carga estática	250 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,064 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	34 mm
Diâmetro do furo do eixo	12,1 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Número de encomenda 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

