

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea low height
CO ₂ -uitstoot (scope 3)	1.18
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	90 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	180 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	78 mm
Totale breedte	58 mm
Totaal gewicht	0,21 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	23 mm
Zwenk radius	60,5 mm
Uitzwenking	121 mm
Diameter koepel	30 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
Kleur loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	10 mm

Duitse
OntwerpersClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

EAN 4031582370768

Bestelnummer 00770588

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award