

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783
订单号 00034276

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Agila twin |
| 外壳类型 | 带轮刹的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 70 kg |
| 导电 | ✓ |
| 静态载重 | 140 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总高 | 69 mm |
| 总重量 | 0.259 kg |

轮子

| | |
|----------|-----------|
| 轮体材料 | 聚丙烯, 导电 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶, 导电 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 50 mm |
| 胎面宽度 | 19 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板, 中号 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 偏移量 | 25 mm |
| 旋转半径 | 77 mm |
| 转向干涉 | 155 mm |

固定件

| | |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 11 mm |

AGILA TWIN

2975YGO050P30-11

EAN 4031582357783
订单号 00034276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

