

## GALEA

5070PJP100R05-22x40

EAN 4031582308808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Galea                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,61 kg                     |

## VÁZ

|              |                |
|--------------|----------------|
| A ház anyaga | Poliamid       |
| Villa alakja | Zárt           |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz  | 40 mm          |
| Körbeforgás  | 180 mm         |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén            |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi    |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 100 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 30 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője   | 22 mm             |
| Csavar hossza     | 40 mm             |

