



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

#### PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

#### OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Zeta                            |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema    |
| Nosivost na 4 km/h             | 800 kg                          |
| Nosivost na 6 km/h             | 640 kg                          |
| Električni provod              | no                              |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 1600 kg                         |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                           |
| Sveukupna visina               | 290 mm                          |
| Ukupna širina                  | 96 mm                           |
| Ukupna težina                  | 3.88 kg                         |

#### KUCISTE

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, veoma težak                 |
| oblik viljusk     | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj     | Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci |
| Boja              | plavo cinkovano                           |
| ofset             | 55 mm                                     |
| okretni radijus   | 180 mm                                    |
| Otpor okretanju   | 360 mm                                    |
| Prečnik kupole    | 96 mm                                     |

#### TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Prirodno belo            |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 250 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                 |

#### PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ZETA

4687UOP250P63

EAN 4031582308242

Broj porudžbine 00804228  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

