

## AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365

Número de comanda 00006536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte           | Agila      |
| Tipus de carcassa          | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg     |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg     |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C     |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C      |
| Alçada total               | 135 mm     |
| Àmplia general             | 60 mm      |
| Pes total                  | 0,53 kg    |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic        |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)       |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles        |
| Diametralització                    | 100 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                         |
| Corporació ample                    | 32 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                    |

## SUPORT

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Material        | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma | Ample               |
| Color           | Passivat blau       |
| Dome Dictel     | 60 mm               |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm           |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 56 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

# AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365

Número de comanda 00006536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

