

## STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075

Pasūtījuma numurs 00071010



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●●
Korozijas izturīgs	●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Krāvnese pie 3 km/h	50 kg
Statiskā krāvnese	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	77 mm
Kopējais platums	54 mm
Kopējais svars	0,155 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	8 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpasa platums	8 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	62 mm
Grozāms savienojums	124 mm
Kupola diametrs	20 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

# STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075

Pasūtījuma numurs 00071010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

