

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Broj porudžbine 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Glide
Tip kućišta	Prilagođeno rešenje
Nosivost na 3 km/h	30 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	33 mm
Ukupna širina	50 mm
Ukupna težina	0,055 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	polipropilen
oblik viljuska	Pravo
okretni lezaj	stablo , okretanje
Prečnik kupole	38 mm
Prečnik ogrlica	50 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom
Prečnik stablo	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606
Broj porudžbine 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

