

# GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Broj porudžbine 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Glide

Tip Prilagođeno rešenje

Nosivost na 3 km/h 30 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Sveukupna visina 33 mm

Ukupna širina 50 mm

Ukupna težina 0,055 kg

## TOCAK

Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca Identično sa telom Tocak

Nošenje klizni lezaj sa caura cevi

stitnici omotaca Bez stražara

Prečnik 50 mm

Teškoća gazećeg omotac (D) 65 Šor D

## KUCISTE

Materijal polipropilen

oblik viljuska Pravo

okretni lezaj stablo , okretanje

Prečnik kupole 38 mm

Prečnik ogrlica 50 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom

Prečnik stablo 11 mm

# GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606  
Broj porudžbine 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

