

ZETA REVERSE

468SIEP200P63

EAN 4031582398052



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta reverse
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	450 kg
Kravnesība pie 6 km/h	360 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	900 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	240 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	3,96 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagriezienu rādiuss	155 mm
Grozāms savienojums	310 mm
Kupola diametrs	96 mm

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA REVERSE

468SIEP200P63

EAN 4031582398052

Pasūtījuma numurs 00860819
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

