

# PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343  
Bestelnummer 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Rollager
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	37 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44 mm
Breedte wielkern	37 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,467 kg

# PURETECH

PIR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343  
Bestelnummer 00030825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

