# ZETA

## 4681IEP250P63 lever-XL

EAN 4031582399516

Numéro de commande 00860940



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●● |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 290 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids | 4.89 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 55 mm |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Tread hardness | souple |
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

## 4681IEP250P63 lever-XL

EAN 4031582399516

Numéro de commande 00860949

**Dessins du produit**









