



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ●   |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ○ ○   |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Linea                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 110 kg                |
| Conducció elèctrica        | Sí                    |
| Inoxidable                 | Sí                    |
| Tracidad de carga estàtica | 220 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 146 mm                |
| Àmplia general             | 82 mm                 |

#### SUPORT

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida                     |
| Forquilla Forma      | Suport Twin Roda              |
| Scamiento giratorio  | Rodament de boles de precisió |
| Color                | El blanc gris (RAL9002)       |
| Desplaçament         | 40 mm                         |
| Scio de giro         | 109 mm                        |
| Sterferencia de giro | 218 mm                        |
| Dome Dictel          | 52 mm                         |

#### RODA

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida, conducció elèctrica           |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Injectat, conductor elèctric  |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió Inoxidable |
| El Banda de rodadura Color          | Gris de pissarra (RAL7015)               |
| Roda de color                       | Gris de pissarra (RAL7015)               |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                   |
| Diametralització                    | 125 mm                                   |
| Banda de rodadura ample             | 20 mm                                    |
| Corporació ample                    | 20 mm                                    |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                               |

#### FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Mínimum) | 46,5 mm           |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Mínimum) | 56 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

# LINEA

5940XSC125P50 RAL9002

EAN 4031582353006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



El  
Deutscher  
Dissenyador  
Club



Premi  
Interzum



Premi IF  
Disseny