

# AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370  
Bestelnummer 00003359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel met dubbele rem       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 75 kg                           |
| Statisch Draagvermogen       | 150 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 100 mm                          |
| Totale breedte               | 43 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,299 kg                        |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lager                         | Glijlager              |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (RAL7001)  |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes     |
| Diameter                      | 75 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                  |
| Breedte wielkern              | 25 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## VORK

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm       | Breed                   |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd      |
| Offset          | 24 mm                   |
| Zwenk radius    | 80 mm                   |
| Uitzwenking     | 160 mm                  |
| Diameter koepel | 43 mm                   |

## BEVESTIGING

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type bevestiging                   | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                       | 60 mm           |
| Breedte plaat                      | 60 mm           |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 38 mm           |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 48 mm           |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm           |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm           |
| Diameter bevestigingsgat           | 6,3 mm          |

# AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370  
Bestelnummer 00003359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

