

AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370
Bestelnummer 00003359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	75 kg
Statisch Draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	100 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,299 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	24 mm
Zwenk radius	80 mm
Uitzwenking	160 mm
Diameter koepel	43 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	60 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	38 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	38 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Diameter bevestigingsgat	6,3 mm

AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370
Bestelnummer 00003359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

