

# ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Numéro de commande 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                   |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 250 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 500 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 155 mm                            |
| Largeur totale                  | 75 mm                             |
| Poids                           | 1,071 kg                          |

## ROUE

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                                     |
|                          | souple                                        |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, inoxydable   |
| Axe                      | axe de roue boulonné                          |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                        |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                                |
| Diamètre                 | 125 mm                                        |
| Largeur du bandage       | 40 mm                                         |
| Largeur du corps de roue | 40 mm                                         |
| Dureté du bandage (A)    | 63 Shore A                                    |

## CHAPE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, forte charge |
| Forme de la chape       | Galbée                         |
| Pivot                   | Double rangée de billes,       |
| Couleur                 | Acier Inoxydable               |
| Déport                  | 40 mm                          |
| Rayon d'encombrement    | 102,5 mm                       |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm                         |
| Diamètre du dôme        | 75 mm                          |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 105 mm                |
| Largeur de la platine                      | 85 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 77 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm                  |

# ALPHA STAINLESS

8470UFC125P62

EAN 4031582422399

Numéro de commande 00303333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

8470U00125P62-neu

