

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Objednáací číslo 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, tlumené
Barva Kolo	Přírodní bílá
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	8,4 mm
Délka poklice	45 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech silent
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,382 kg

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058
Objednací číslo 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

