

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Objednávací číslo 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech silent
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statická Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,382 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, tlumené
Barva Kola	Přírodní bílá
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro šroub	8,4 mm
Délka náboje	45 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrдость Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Objednáací číslo 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

