

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ○ ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpuse tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	280 °C
Kopējais augstums	108 mm
Kopējais platums	85 mm
Kopējais svars	0,46 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plaša
Krāsa	Nerūsējošais tērauds

RITENIS

Korpuse materiāls	Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Bussola a secco
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Protektors krāsa	Melns
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Korpuse platums	35 mm
Protektora cietība (D)	90 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi

