INFORMACIÓ DE PRODUCTE

MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	300 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	600 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,66 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	96 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	48 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965

Número de comanda 00034205

Plànols del producte



© Copyright 2026 TENTE International GmbH