

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Glide
Тип	Персонализирано решение
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	33 mm
Обща ширина	50 mm
Общо тегло	0.07 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полипропилен
Форма Вилица	Прав
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Графитно черно (RAL9011)
Диаметър на купол	38 mm
Диаметър на яката	50 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm
Щифт	20 mm

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Номер на поръчката 00075112
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

