

# AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084  
Numero d'ordine 00035400

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	160 mm
Peso complessivo	0,98 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
	morbido
Materiale del battistrada	Gomma piena, antitraccia
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	75 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	41 mm
Raggio di piroettamento	131 mm
Ingombro di piroettamento	262 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm
Suggerimento	Le ruote possono essere montate con viti standard di qualsiasi lunghezza.

# AGILA

2477PIP125P30-11

EAN 4031582362084  
Numero d'ordine 00035400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

