

## PURETECH

DVR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Puretech                             |
| Tipo                              | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 205 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 410 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Peso geral                        | 1,8 kg                               |

## RODA

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Material do centro da roda | Chapa de aço           |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, preta |
| Rolamento                  | Rolamento              |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios          |
| Diâmetro                   | 200 mm                 |
| Largura do Piso            | 50 mm                  |
| Diâmetro do furo do eixo   | 20 mm                  |
| Comprimento do cubo        | 58 mm                  |
| Dureza do Piso (A)         | 85 Shore A             |

# PURETECH

DVR200x50-Ø20 HL58

EAN 4031582442465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

