

# KAPPA

9681FTP200P63 CL67 WH-w60

EAN 4031582315431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1200 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1000 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	2000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	245 mm
Largeur totale	110 mm
Poids	8,68 kg

## CHAPE

Matériau de la chape	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	59 mm
Rayon d'encombrement	160 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm
Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	111 mm

## ROUE

Corps de roue	Fonte
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	60 mm
Largeur du corps de roue	60 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

# KAPPA

9681FTP200P63 CL67 WH-w60

EAN 4031582315431

Numéro de commande 00830501  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

