

# AGILA STAINLESS

7470PJO100P30-13

EAN 4031582350166



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Agila stainless            |
| Typ                         | Otočné Kolečko             |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 80 kg                      |
| Elektrické vodivé           | Ne                         |
| Nerezové                    | Ano                        |
| Statická Nosnost            | 160 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                      |
| Celková výška               | 135 mm                     |
| Stavební výška              | 60 mm                      |
| Celková hmotnost            | 0,5 kg                     |

## UCHYCENÍ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiál pouzdra | Nerezové ocel, střední |
| Tvar Vidlice     | Široký                 |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody      |
| Barva vidlice    | Nerezové ocel          |
| Vyosení          | 38 mm                  |
| Poloměr otáčení  | 60 mm                  |
| Průměr otáčení   | 176 mm                 |

## KOLO

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen             |
| Materiál běhounu   | Termoplastická pryž     |
| Ložisko            | Ložisko                 |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra             |
| Průměr             | 100 mm                  |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                   |
| Šířka středu kola  | 32 mm                   |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A               |

## MONTÁŽ

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení           | Díra na šroub                                                      |
| Průměr otvoru uchycení | 13 mm                                                              |
| Informace              | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

# AGILA STAINLESS

7470PJO100P30-13

EAN 4031582350166

Objednací číslo 00036322  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

