INFORMACE O PRODUKTU

# SUPRATECH

## PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

### KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Valivé ložisko |
| Barva Kola | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Průměr otvoru pro Šroub | 12 mm |
| Délka náboje | 44,4 mm |
| Šířka středu kola | 32 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A |

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●●○ |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Supratech |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 100 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 0,21 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Objednací číslo 00030820

**Výkresy produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH