

GALEA STAINLESS

5085YGM100R05-22X40

EAN 4031582356182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea stainless
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	✓
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	139 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager Roestvrij
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Offset	40 mm
Draaicirkel	205 mm

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	22 mm
Lengte Bout	40 mm

GALEA STAINLESS

5085YGM100R05-22X40

EAN 4031582356182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

