

AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,22 kg

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	98 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Kúpos golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	19 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	60 mm
Talplemez szélessége	60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	38 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	48 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	38 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	48 mm
Tengely furat átmérője	6,3 mm

AGILA

2470UOK050P40

EAN 4031582301267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

