

NOVATECH

ITP 125x50-Ø20 soft cv

EAN 4031582329483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО


Tread profile	опуклий
Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Дорожньо-сірий A (RAL7042)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	320 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,89 kg




NOVATECH

ІТР 125x50-Ø20,5mm

EAN 4031582329483

Номер замовлення 00831428



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.