

GALEA

5071YGP125R05-22X40

EAN 4031582354928

Numéro de commande 00770156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Galea |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | ✓ |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 162 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|--|
| Corps de roue | Polypropylène, conducteur d'électricité |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme de la chape | Capotée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|-------------|
| Type de fixation | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 22 mm |
| Longueur de la vis | 40 mm |

GALEA

5071YGP125R05-22X40

EAN 4031582354928

Numéro de commande 00770156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

