INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ICS

5328UAX125P51 INOX 7001

EAN 4031582310313



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●●●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	ICS
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	166 mm
Kopējais platums	52 mm
Kopējais svars	0,76 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Kupola diametrs	52 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	50 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	75 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

«IF Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328UAX125P51 INOX 7001


EAN 4031582310313

Pasūtījuma numurs 00030788

Produkta rasējumi







«IF Design» balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH