

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606
Bestelnummer 00072176

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Glide
Type	Aangepaste oplossing
Draagvermogen bij 3 km/h	30 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	33 mm
Totale breedte	50 mm
Totaal gewicht	0,055 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polypropyleen
Vork Vorm	Recht
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Diameter koepel	38 mm
Diameter kraag	50 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met gripriem, met kraag
Diameter stift	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606
Bestelnummer 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

