ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	77 mm
Загальна ширина	54 mm
Загальна вага	0,13 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Білий алюміній (подібний до RAL9006)
Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	87 mm
Поворотне з’єднання	174 mm
Діаметр ковпачка	20 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Білий алюміній (подібний до RAL9006)
Колір Колесо	Білий алюміній (подібний до RAL9006)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	8 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

EAN 4031582311259

Номер замовлення 00074620

Креслення продукту