

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,25 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Rollager
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Bestelnummer 00030966
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

