

## STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome do produto                         | Stylea                                    |
| Tipo                                    | Rodízio giratório com travão intermitente |
| Capacidade de carga a 3 km/h            | 50 kg                                     |
| Elétrico condutivo                      | Não                                       |
| Aço inoxidável                          | Não                                       |
| Capacidade de carga estática            | 100 kg                                    |
| Intervalo de temperatura (mínimo)-20 °C |                                           |
| Intervalo de temperatura (Máximo)       | 60 °C                                     |
| Altura total                            | 68 mm                                     |
| Largura geral                           | 43 mm                                     |
| Peso geral                              | 0,13 kg                                   |

## SUPORTE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida               |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte  |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória   |
| Cor                     | Preto grafite (RAL9011) |
| Offset                  | 25 mm                   |
| Raio giratório          | 53 mm                   |
| Interferência giratória | 106 mm                  |
| Diâmetro do dome        | 23 mm                   |

## RODA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                    |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda   |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo                       | Rivetado                     |
| Cor do Piso                | Preto grafite (RAL9011)      |
| Cor da Roda                | Preto grafite (RAL9011)      |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                |
| Diâmetro                   | 65 mm                        |
| Largura do Piso            | 8 mm                         |
| Diâmetro do furo do eixo   | 0 mm                         |
| Comprimento do cubo        | 0 mm                         |
| Largura do corpo           | 8 mm                         |
| Dureza do Piso (D)         | 65 Shore D                   |

## ENCAIXE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo de fixação       | Anel de Espiga, com colar |
| Diâmetro da Espiga    | 11 mm                     |
| Comprimento da Espiga | 20 mm                     |

# STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582311044

Número de encomenda 00074016

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

