

AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна ширина	43 mm
Загальна вага	0,26 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	82 mm
Поворотне з'єднання	164 mm
Діаметр ковпачка	41 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний, електричний
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо	Пасивований блакитним
Захист різби	3 різбовим поручителем
Діаметр	50 mm
Протектор	19 mm
Ширина тіла	19 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Квадратний планшет
Довжина пластини	60 mm
Ширина тарілки	60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	38 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	48 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	38 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	48 mm
Діаметр отвору планшета	6,3 mm

AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363

Номер замовлення 00028594
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

