

# AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184

Numărul de comandă 00039524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs                       | Agila                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 kg                                  |
| Capacitate de încărcare statică   | 160 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 160 mm                                 |
| Greutate totală                   | 0,806 kg                               |

## ROATĂ

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp           | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc solid, fără marcaj  |
| Lagăr                          | Rulment simplu              |
| Protecție pentru filet         | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                       | 125 mm                      |
| Benză de rulare                | 32 mm                       |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 80 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă             | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Offset                 | 41 mm                |
| Raza de pivotare       | 131 mm               |
| Interferență pivotantă | 262 mm               |

## RACORD

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub  |
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm  |
| Indiciu                | Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. |

# AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184

Numărul de comandă 00039524



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

