

ALPHA STAINLESS

8470UOO160P63

EAN 4031582312720



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	500 kg
스테인리스	✓
적재 용량 정적	1000 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	200 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	1.809 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	40 mm
차체 너비	40 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	스테인리스 스틸
오프셋	55 mm
회전 반경	135 mm
회전 간섭	270 mm
덤 직경	96 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

제품 정보

ALPHA STAINLESS

8470UOO160P63

EAN 4031582312720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ALPHA STAINLESS

8470UOO160P63

EAN 4031582312720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

