

NOVATECH

ETX082x70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produktā

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Krāvnese pie 3 km/h	700 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	1400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	82 mm
Protektora platums	70 mm
Ass atveres diametrs	17 mm
Rumbas garums	75 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Gultņa veids	6303
Blīvējuma veids	B
Piemērots	jungheinrich_mic

Product Drawings

