

STORA

2370PJP125P72

EAN 4031582425185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stora
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	155 mm
Peso complessivo	0,672 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	100,5 mm
Ingombro di piroettamento	201 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Flangia verticale
Altezza di montaggio	58,5 mm
Larghezza della piastra	35 mm

STORA

2370PJP125P72

EAN 4031582425185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

